

T-Series Horizontal Transition Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

功能

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice different diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

技术参数

完成:	普通
套管:	标准长度
材料:	钢
100% 美国国内内容:	是

Table 1/2

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	长度 1 (L1)
RBT1418101HA	57 mm, 43 mm	#18, #14	55M, 45M	86 mm	67 mm	165 mm

物料号	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)	长度 1 (L1)
RBT1114101HA	43 mm, 36 mm	#14, #11	45M, 35M	70 mm	52 mm	152 mm


Table 2/2			
物料号	长度 2 (L2)	长度 3 (L3)	单位重量
RBT1418101HA	76 mm	26mm	3.55 kg
RBT1114101HA	76 mm	26mm	2.19 kg

其他产品详情

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE