

T-Series Vertical Sleeve



功能

Designed to connect vertical reinforcing bars and angular reinforcing bars greater than 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

技术参数

完成: 普通

材料: 钢

100% 美国国内内容: 是

Table 1/2

物料号	套管	钢筋尺寸, 公制	钢筋尺寸, 美国	钢筋尺寸, 加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
RBT5101A	标准长度	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT6101A	标准长度	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012A	加长长度	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm

物料号	套管	钢筋尺寸，公制	钢筋尺寸，美国	钢筋尺寸，加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
RBT7101A	标准长度	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT61011A	加长长度	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT61012A	加长长度	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT8101A	标准长度	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT9101A	标准长度	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT81011A	加长长度	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT1091A	标准长度	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT91011A	加长长度	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT91012A	加长长度	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT10911A	加长长度	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011A	加长长度	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012A	加长长度	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT11101A	标准长度	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018A	加长长度	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917A	标准长度	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBW4117A	标准长度	40 mm			73 mm	51 mm

物料号	套管	钢筋尺寸，公制	钢筋尺寸，美国	钢筋尺寸，加拿大	直径 1 (Ø1)	直径 2 (Ø2)
RBT141011A	加长长度	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT141012A	加长长度	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT14101A	标准长度	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBW45510A	加长长度	50 mm			60 mm	60 mm
RBW4558A	标准长度	50 mm			86 mm	60 mm
RBT18911A	加长长度	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT1891A	标准长度	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm

Table 2/2			
物料号	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	单位重量
RBT5101A	102 mm	51 mm	0.45 kg
RBT6101A	127 mm	64 mm	0.63 kg
RBT51012A	152 mm	76 mm	0.68 kg
RBT7101A	127 mm	64 mm	0.69 kg
RBT61011A	152 mm	76 mm	0.76 kg
RBT61012A	178 mm	89 mm	0.88 kg
RBT8101A	127 mm	64 mm	0.98 kg
RBT9101A	127 mm	64 mm	1.14 kg

物料号	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	单位重量
RBT81011A	152 mm	76 mm	1.38 kg
RBT1091A	140 mm	70 mm	1.34 kg
RBT91011A	152 mm	76 mm	1.37 kg
RBT91012A	178 mm	89 mm	1.6 kg
RBT10911A	165 mm	83 mm	1.59 kg
RBT111011A	178 mm	89 mm	2.25 kg
RBT111012A	203 mm	102 mm	2.57 kg
RBT11101A	152 mm	76 mm	1.93 kg
RBT121018A	203 mm	102 mm	3.27 kg
RBT12917A	178 mm	89 mm	2.86 kg
RBW4117A	178 mm	89 mm	2.99 kg
RBT141011A	203 mm	102 mm	3.62 kg
RBT141012A	229 mm	114 mm	4.07 kg
RBT14101A	178 mm	89 mm	3.17 kg
RBW45510A	254 mm	127 mm	5.81 kg
RBW4558A	203 mm	102 mm	4.63 kg
RBT18911A	254 mm	127 mm	7.24 kg


物料号	长度 1 (L1)	长度 2 (L2)	单位重量
RBT1891A	229 mm	114 mm	6.51 kg

其他产品详情

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE