

19" Fan Unit, 1 U, With Front Switch

电力公用事业

交流设备上的前装式发光电源开关，带额外的后部电源插座；适用于电源输入和电源输出电缆的机械应力消除装置。



认证



功能

可根据插箱进行调整

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

技术参数

Table 1/1

物料号	交流输入电压	直流输入电压
10713-108	230 V min	
10713-110	115 V min	
10713-112	230 V min	

物料号	交流输入电压	直流输入电压
10713-114	115 V min	
10713-111		24 V min
10713-115		24 V min

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购电源线。

Wide-range input voltage (86 ... 264 VAC) available on request.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE