

19" Fan Unit, 1 U, Remote Control and Monitoring

电力公用事业

风扇单元带 ModBus 接口,适合安装在机柜的 1 U 空间内

功能

支持风扇速度温度监控

适用于远程监控和控制的 ModBus 接口

前面板上的风扇控制装置可调节温度阈值

Signaling of fan failure and over temperature by 2 LEDs and potential-free relay outputs

Integrated power supply with wide range input (100 V – 240 V)

Less than 1 U (42 mm) to enable mounting on sliding guide rails or drawer

2 NTC temperature sensors with Cables included

技术参数

Table 1/2

物料号	交流输入电压	气流	噪音等级	电源	最大静压	环境温度
10713-554	100 – 240 V	1089 m ³ /h	59.5 dB(A)	97 W	78 Pa	–10 to 70 °C

Table 2/2

物料号	Lifespan, L10 @ 40 C
10713-554	99558 h

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE