

19" Fan Unit, 1 U, Speed Control and Monitoring

电力公用事业

风扇单元适合安装在机柜中的 1 U 空间内。



认证



功能

范围可选：20 ... 40 °C and 30 ... 50 °C

降低温度相关的气流产生的噪声

外部传感器，最大速度为默认故障状态

使用 LED 和干触点进行功能控制

Contact protection in accordance with DIN EN ISO 13857

技术参数

Table 1/1

物料号	交流输入电压	直流输入电压	认证
-----	--------	--------	----

10713-098		24 V min	RoHS, CE, EAC
10713-099		24 V min	RoHS, CE, EAC
19713-006	230 V min		RoHS, EAC
19713-121	230 V min		RoHS, EAC

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE