

# 3 U 空气导流板，适用于 19" 送风风扇

## 电力公用事业

用于 3 U 高度 19" 送风风扇的空气导流板，以 4 不同方式引导空气。

### 认证



### 功能

For 19" pusher fan 3 U

### 技术参数

| 物料号       |
|-----------|
| 20713-502 |
| 20713-503 |
| 20713-504 |
| 20713-505 |

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**