


ABS 可调母线支承绝缘子模块

电力公用事业



认证



功能

模块提供了选择相与支承之间距离的灵活性

结构非常牢固

无卤素绝缘子

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2


物料号	商品号	Max Working Voltage, IEC (Ui)	工作温度	典型应用额定电流	每相母线数	母线厚度
ABS1-5MOD	560860	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1,700 A Max	1	5 mm

Table 2/2				
物料号	商品号	母线宽度	宽度 (W)	单位重量
ABS1-5MOD	560860	50 – 125 mm	74 mm	0.640 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

ABS Adjustable Busbar Support High Ampacity Kit available to support up to 200 mm (7.87") busbar width for applications up to 7400 A.

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE