


CABS 母线支承套件

电力公用事业



认证



功能

适用于所有母线类型

可将两个型材联锁或堆叠，以提升抗弯性

快速简易安装

无卤素绝缘子

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/3


物料号	商品号	典型应用额定电流	Max Working Voltage, IEC (Ui)	工作温度	每相母线数	母线宽度
-----	-----	----------	-------------------------------	------	-------	------

CABS4-5TN-400	549310	400 – 4,500 A	1,000 VAC, 1,500 VDC	-40 to 130 °C	1 – 4	30 – 125 mm
---------------	--------	---------------	-------------------------	---------------	-------	-------------

Table 2/3						
物料号	商品号	母线厚度	宽度 (W)	A	B	C
CABS4-5TN-400	549310	5 mm	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm

Table 3/3		
物料号	商品号	单位重量
CABS4-5TN-400	549310	0.800 kg

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE