

铜焊接地棒，尖头

电力公用事业



功能

99.9% pure electrolytic copper coating

接地棒具有高碳钢芯和尖端，可在推进操作时发挥卓越的强度优势

铜镀层受推力弯曲或撕扯时不会破裂

Minimum copper coating of 10 mils on rods listed to UL® 467

nVent ERICO name, length, diameter and part number is roll-stamped within 12" (304,8 mm) of chamfered end

在适用情况下，应在每个接地棒上压印 UL 标志及控制编号，以便在安装之后进行检查

技术参数

Table 1/1						
物料号	抗张强度	接地棒公称直径	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)	镀层厚度	单位重量	UPC 标签
611330	552 MPa Min	1/2"	12.8 mm	254 µm	0.980 kg	否


ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For rods to be listed to UL® 467, they must be at least 8' (2.44 m) in length.

IEC® EN 62561-2 supercedes EN 50164-2.

可延长。

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ 警告：本产品可能会使您接触到包括镍在内的化学物质，加利福尼亚州已知镍会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE