



# 铜制接地板

## 电力公用事业



### 图表



### 功能

提供较大的表面积，以便对地消散电流

多个尺寸及软辫线配置可选

### 技术参数

Table 1/1

| 物料号    | 商品号    | 宽度     | 软辫线连接 | 厚度      |
|--------|--------|--------|-------|---------|
| 710190 | 710190 | 600 mm | 无     | 1.50 mm |

| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) |                      |                                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPE                        | 接地板电极                |                                                                                                                                                  |
| C                          | 材料                   | C: 铜 (C11000)                                                                                                                                    |
| E                          | 软辫线连接                | C: 连续 (2 x “L J” ERICO CADWELD 连接)<br>E: 端部 (“L J” ERICO CADWELD 连接样式)<br>N: 无软辫线                                                                |
| A                          | 板厚度代码 (库存容差)         | A: 1/32” (雷电最小值 - 铜)<br>B: 1/16” (功率最小值 - 铜)<br>C: 3/32”<br>D: 1/8”<br>E: 1/4” (功率最小值 - 钢)<br>F: 3/8”<br>G: 1/2”<br>H: 1/64” (26 GA)<br>J: 3/16” |
| H                          | 板宽度代码                | A: 1” • B: 2” • C: 3” • D: 4” • E: 5” • F: 6” • G: 9” • H: 12” • J: 18”<br>K: 24” • L: 30” • M: 36” • N: 42” • P: 48” • Q: 17” • R: 10”          |
| 024                        | 板长度代码 (英寸) (需要 3 位数) |                                                                                                                                                  |
| 1L*                        | 软辫线电缆类型 (ERICO 电缆代码) |                                                                                                                                                  |
| 024*                       | 软辫线长度 (英寸)           |                                                                                                                                                  |
| (T)*                       | 镀锡                   |                                                                                                                                                  |

\* 如果没有则为空

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**