


Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP

Power Utilities

物料号

20838-276



Unshielded front panel bottom hinged.

认证



功能

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

产品属性

产品类型: 前面板

类型: 不带把手的前面板

安装: 铰链式, 底部

EMC 屏蔽: 否

材料: 铝

正面表面处理: 阳极氧化

反面表面处理: 导电

边缘处理: 否

机架高度: 6 U

高度: 261.8 mm

机架宽度: 84 HP

宽度: 426.4 mm

符合: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

包装数量: 1

其他产品详情

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE