


Front Panel, U-profile, Refrofit Shielding, 6 U, 84 HP

电力公用事业

物料号

20848-189



U型前面板，适用泡棉垫片

认证



功能

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

适用 EMC 织物密封条

产品属性

产品类别：前面板
类型：不带把手的前面板
安装: 使用前部螺钉安装
EMC 屏蔽：无 (支持升级)
垫片类型：泡棉
材料：铝
面板正面表面处理：阳极氧化
面板背面表面处理：导电
切边处理：否
适合机架高度：6 U
高度：261.8 mm
机架宽度：84 HP
宽度：426.4 mm
符合：IEC 60297-3-101； IEEE 1101.1/10
包装数量：1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

14 ... 84 HP: 多部件 U 型材（带挤压型材的前面板）。

Differences in finish between 2 ... 12 HP and 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: 单部件 U 型材

请单独订购 EMC 密封条。

标准包装数量：2 to 28HP: 5 pieces, 42 to 84 HP: 1 件，仅以标准包装数量 (SPQ) 供货。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE