


Front Panel, Front Anodized, Rear Conductive, Shielded, Side Hinged, 6 U, 84 HP

Power Utilities

物料号

20848-617



Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.

认证



功能

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

产品属性

产品类型: 前面板

类型: 不带把手的前面板

安装: 铰链式, 侧面

EMC 屏蔽: 无 (可改装)

垫片类型: Textile

材料: 铝

正面表面处理: 阳极氧化

反面表面处理: 导电

边缘处理: 否

机架高度: 6 U

高度: 261.8 mm

机架宽度: 84 HP

宽度: 426.4 mm

包装数量: 1

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE