


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 235 mm

电力公用事业

物料号

24568-008



盖板用于提供电磁屏蔽或机械保护。

认证



功能

Perforation degree 58%

产品属性

产品类别：盖板

产品系列：EuropacPRO

类型：通风孔

机架宽度: 84 HP

深度: 235 mm

包装数量: 1

Package Unit: 对

Torque: 2.1 N • m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

可选的顶盖锁定机构也可以将顶盖固定在前后横梁上。

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE