


U-profile Front Panel, Shieldable, D-Sub Cutouts, 3 U, 4 HP, 1 x 9 Pin

Power Utilities

物料号

30849-749



U-profile front panel with cutout for D-Sub connectors. Shieldable for textile EMC gasket.

认证



功能

U-profile, front panel, Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive
For EMC textile gasket

产品属性

产品类型: 前面板
类型: 不带把手的前面板
安装: 正面螺钉安装
EMC 屏蔽: 无（可改装）
垫片类型: Textile
材料: 铝
正面表面处理: 阳极氧化
反面表面处理: 导电
边缘处理: 否
机架高度: 3 U
高度: 128.4 mm
机架宽度: 4 HP
宽度: 20 mm
符合: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
包装数量: 5

其他产品详情

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order textile EMC gasket separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE