

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Shielded, CompactPCI

电力公用事业

适用于背板安装的 EMC 屏蔽式插槽，适用于 CPCI 应用。

认证



功能

带 F 型（“灵活型”）侧板的插槽，适用于高插入力和抽取力的 CompactPCI 面板单元

铝结构

用于安装背板的后水平横梁，带绝缘条

内部和外部尺寸符合：IEC 60297-3-100, -101, -102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11

提供改制，如开孔、各种表面或尺寸

EMC of approximately 40 dB at 1 GHz, 30 dB at 2 GHz, assuming that the front is covered with shielded front panels, testing in accordance with VG 95373 part 15

扁平包装，节省空间

IP 20, in accordance with IEC 60529

“重”型水平横梁

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	深度	后部 I/O	包装数量	用于安装	板深度
-----	------	----	--------	------	------	-----

24563-152	3 U	235 mm		1	背板	160 mm
24563-157	3 U	275 mm	是	1	背板	80 mm, 160 mm
24563-452	6 U	235 mm		1	背板	160 mm
24563-457	6 U	275 mm	是	1	背板	80 mm, 160 mm

Table 2/3						
物料号	EMC 垫片类型	包含把手	安装	符合	EMC 屏蔽	产品类型
24563-152	泡棉	否	机架	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	是	插箱/机箱
24563-157	泡棉	否	机架	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	是	插箱/机箱
24563-452	泡棉	否	机架	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10	是	插箱/机箱
24563-457	泡棉	否	机架	IEC 60297-3-103, IEEE 1101.10, IEEE 1101.11	是	插箱/机箱

Table 3/3		
物料号	机架宽度	静态负载
24563-152	84 HP	11 kgf
24563-157	84 HP	11 kgf
24563-452	84 HP	11 kgf
24563-457	84 HP	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

单个配置：支持大范围高度、宽度和深度；根据不同应用可选多种规格导轨；内部选项；附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE