

EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Slide Rail, Retrofit Shielding

电力公用事业

适合安装背板的非屏蔽插箱，插箱可装配在滑轨上，以支持机柜内的滑动。



认证



功能

Subrack with side panel type F ("Flexible"), 19" bracket is depth-adjustable

插箱可与滑轨搭配使用

含用于安装背板的后横梁，带绝缘条

Installed load up to 11 kg

螺母条，预装绝缘条

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	深度	包装数量	用于安装	板深度	EMC 垫片类型
-----	------	----	------	------	-----	----------

24553-132	3 U	235 mm	1	背板	160 mm, 220 mm	不锈钢
24553-133	3 U	295 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm	不锈钢
24553-134	3 U	355 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢
24553-432	6 U	235 mm	1	背板	160 mm, 220 mm	不锈钢
24553-433	6 U	295 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm	不锈钢
24553-434	6 U	355 mm	1	背板	160 mm, 220 mm, 280 mm, 340 mm	不锈钢

Table 2/3						
物料号	包含把手	安装	符合	EMC 屏蔽	产品类型	机架宽度
24553-132	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-133	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-134	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-432	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-433	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP
24553-434	否	机架	IEC 60297-3-103	否	插箱/机箱	84 HP

Table 3/3	
物料号	静态负载
24553-132	11 kgf
24553-133	11 kgf

物料号	静态负载
24553-134	11 kgf
24553-432	11 kgf
24553-433	11 kgf
24553-434	11 kgf

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

旧款 EuropacLab 和 Europac 插箱系列的替代产品。

单个配置：支持大范围高度、宽度和深度；根据不同应用可选多种规格导轨；内部选项；附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE