

# 适用 DIN 连接器的 EuropacPRO 19" 插箱套件

## 电力公用事业

用于装配到墙面或机柜面板的插箱，用于不带后盖的 DIN 连接器。



### 认证



### 功能

支持 L 型（“轻型”）侧面板的插箱

Internal and external dimensions in accordance with the IEC 60297-3-101 and IEEE 1101.1 standards

扁平包装，节省空间

提供改制，如开孔、各种表面或尺寸

IP 20, in accordance with IEC 60529

For connector mounting (DIN 41612, EN 60602-3)

轻型“横梁

铝结构

### 技术参数

| Table 1/2 |       |      |       |        |         |        |
|-----------|-------|------|-------|--------|---------|--------|
| 物料号       | 产品类型  | 机架高度 | 机架宽度  | 深度     | 用于安装    | 板深度    |
| 24563-109 | 插箱/机箱 | 3 U  | 28 HP | 205 mm | DIN 连接器 | 160 mm |

| Table 2/2 |        |         |      |    |                 |      |
|-----------|--------|---------|------|----|-----------------|------|
| 物料号       | EMC 屏蔽 | 静态负载    | 包含把手 | 安装 | 符合              | 包装数量 |
| 24563-109 | 否      | 2.5 kgf | 否    | 壁挂 | IEC 60297-3-103 | 1    |

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

可应要求提供 EMC 版本。

单个配置：支持大范围高度、宽度和深度；根据不同应用可选多种规格导轨；内部选项；附件和安装材料。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE