


EuropacPRO

盖板，适合用螺钉固定至加固型侧板

电力公用事业



盖板用于提供电磁屏蔽或机械保护。

认证



功能

Perforation degree 58%

技术参数

Table 1/2						
物料号	深度	包装数量	产品系列	产品类型	机架宽度	类型
24568-036	277.75 mm	1	EuropacPRO	盖板	84 HP	通风孔
24568-012	295 mm	1	EuropacPRO	盖板	84 HP	通风孔

物料号	深度	包装数量	产品系列	产品类型	机架宽度	类型
24568-008	235 mm	1	EuropacPRO	盖板	84 HP	通风孔
24568-032	275 mm	1	EuropacPRO	盖板	84 HP	通风孔
24568-004	175 mm	1	EuropacPRO	盖板	84 HP	通风孔
24568-016	295 mm	1	EuropacPRO	盖板	84 HP	通风孔
24568-020	355 mm	1	EuropacPRO	盖板	84 HP	通风孔

Table 2/2			
物料号	搭配使用	包装单位	扭矩
24568-036	插箱	对	2.1 N • m
24568-012	插箱	对	2.1 N • m
24568-008	插箱	对	2.1 N • m
24568-032	插箱	对	2.1 N • m
24568-004	插箱	对	2.1 N • m
24568-016	插箱	对	2.1 N • m
24568-020	插箱	对	2.1 N • m

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

可选的顶盖锁定机构也可以将顶盖固定在前后横梁上。

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE