


EuropacPRO Cover Plate, Universal

电力公用事业



盖板用于提供电磁屏蔽或机械保护。盖板可用于装配到插箱中的非标准板卡。

认证



功能

通过可选 EMC 不锈钢密封条提供屏蔽，这些密封条位于盖板和侧板之间

适用于水平横梁的可变定位，例如用非标准规格的 PCB

Perforation degree 58%

适合与所有水平横梁搭配使用

技术参数

Table 1/2

物料号	机架宽度	深度	包装数量	产品系列	产品类型	类型
24560-042	63 HP	235 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-054	84 HP	355 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型

物料号	机架宽度	深度	包装数量	产品系列	产品类型	类型
24560-033	42 HP	295 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-043	63 HP	295 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-041	63 HP	175 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-032	42 HP	235 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-052	84 HP	235 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-055	84 HP	415 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-053	84 HP	295 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-031	42 HP	175 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-056	84 HP	475 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型
24560-051	84 HP	175 mm	1	EuropacPRO	盖板	通用型

Table 2/2		
物料号	搭配使用	包装单位
24560-042	插箱	对
24560-054	插箱	对
24560-033	插箱	对
24560-043	插箱	对
24560-041	插箱	对

物料号	搭配使用	包装单位
24560-032	插箱	对
24560-052	插箱	对
24560-055	插箱	对
24560-053	插箱	对
24560-031	插箱	对
24560-056	插箱	对
24560-051	插箱	对

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

In addition, 4 contact strips per subrack are required to affix cover to horizontal rail.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE