


EuroPacPRO 连接器横梁

电力公用事业



用于安装连接器的横梁，符合 EN 60603-2 和 DIN 41612，安装在 VT 水平横梁上。

认证



功能

与后横梁结合使用，VT

For Connector Mounting in accordance with EN 60603-2, DIN 41612

技术参数

Table 1/2

物料号	机架宽度	包装数量	长度	产品系列	产品类型	搭配使用
-----	------	------	----	------	------	------

20822-052	4 HP	4	20.32 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	开孔横梁	Subracks, Cases
20822-049	28 HP	4	142.24 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	开孔横梁	Subracks, Cases
20822-048	84 HP	4	431.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	开孔横梁	Subracks, Cases
20822-046	40 HP	4	208.28 mm	EuropacPRO	开孔横梁	插箱
20822-050	42 HP	4	213.36 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	开孔横梁	Subracks, Cases
20822-047	60 HP	4	304.8 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	开孔横梁	Subracks, Cases
20822-051	20 HP	4	106.68 mm	EuropacPRO	开孔横梁	插箱
20822-053	8 HP	4	40.64 mm	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO	开孔横梁	Subracks, Cases

Table 2/2	
物料号	认证
20822-052	
20822-049	RoHS
20822-048	RoHS
20822-046	RoHS
20822-050	RoHS
20822-047	RoHS
20822-051	RoHS
20822-053	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

需要使用螺钉将开孔轨道固定在水平横梁上

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE