


Front Handle One-Piece, Width 12.2 mm

电力公用事业



把手可以装配到插箱或 19"

面板上。可提供无色或黑色阳极氧化表面。把手将从后侧用螺栓固定。

认证



功能

Static load-carrying capacity 30 kg/pair

从后面螺栓固定

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	包装数量	把手类型	颜色	材料	产品系列
10501-116	1 U	1	平角	银色	铝	EuropacPRO
10501-004	2 U	1	平角	银色	铝	EuropacPRO

物料号	机架高度	包装数量	把手类型	颜色	材料	产品系列
10501-020	3 U	1	斜把手	银色	铝	EuropacPRO
10501-026	3 U	1	平角	黑色	铝	EuropacPRO
10501-005	3 U	1	平角	银色	铝	EuropacPRO
10501-006	4 U	1	平角	银色	铝	EuropacPRO
10501-007	5 U	1	平角	银色	铝	EuropacPRO
10501-022	6 U	1	斜把手	银色	铝	EuropacPRO
10501-029	6 U	1	平角	黑色	铝	EuropacPRO
10501-008	6 U	1	平角	银色	铝	EuropacPRO
10501-016	2 U	1	平角	银色	铝	EuropacPRO
10501-021	4 U	1	斜把手	银色	铝	EuropacPRO
10501-018	4 U	1	平角	银色	铝	EuropacPRO
10501-025	2 U	1	平角	黑色	铝	EuropacPRO
10501-027	4 U	1	平角	黑色	铝	EuropacPRO
10501-028	5 U	1	平角	黑色	铝	EuropacPRO

Table 2/2			
物料号	产品类型	搭配使用	扭矩
10501-116	把手	插箱	

物料号	产品类型	搭配使用	扭矩
10501-004	把手	插箱	
10501-020	把手	插箱	2.4 N • m
10501-026	把手	插箱	2.4 N • m
10501-005	把手	插箱	2.4 N • m
10501-006	把手	插箱	
10501-007	把手	插箱	
10501-022	把手	插箱	2.4 N • m
10501-029	把手	插箱	2.4 N • m
10501-008	把手	插箱	2.4 N • m
10501-016	把手	插箱	
10501-021	把手	插箱	2.4 N • m
10501-018	把手	插箱	2.4 N • m
10501-025	把手	插箱	
10501-027	把手	插箱	
10501-028	把手	插箱	

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购装配套件。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE