


前面板，2 HP 宽，可组合安装

电力公用事业



2 HP

宽的前面板可以覆盖开口插槽。非屏蔽版本可用螺钉和垫圈固定。
由于宽度为 2 HP，因此不能使用螺钉套。

认证



功能

Flat front panel 6 U, 2 HP, Al, 2.5 mm

技术参数

Table 1/1

物料号	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理	机架高度	包装数量
30847-472	阳极氧化	导电	否	6 U	5

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE