

Front Panel, Anodized, Unshielded, Screw Assembly

电力公用事业

阳极氧化前面板，非屏蔽版本，铝制 2.5 mm。



认证



功能

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

铝制，阳极氧化

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
30807-416	2 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-494	3 U	42 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
30807-506	3 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-596	4 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-764	6 U	42 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-771	6 U	63 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-776	6 U	84 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30808-067	3 U	63 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30810-432	3 U	2 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30818-741	6 U	2 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电
30807-481	3 U	4 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-482	3 U	6 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-483	3 U	10 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-484	3 U	8 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-485	3 U	12 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-487	3 U	21 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-496	3 U	28 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-501	3 U	14 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-508	3 U	3 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
30807-509	3 U	7 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-510	3 U	5 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-778	6 U	4 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-777	6 U	5 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-752	6 U	6 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-753	6 U	10 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-755	6 U	12 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-757	6 U	21 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-758	6 U	14 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电
30807-766	6 U	28 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-779	6 U	8 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-780	6 U	16 HP	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化
30807-833	6 U	7 HP		使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化

Table 2/3						
物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型
30807-416	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84 mm	铝	前面板
30807-494	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型
30807-506	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-596	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝	前面板
30807-764	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-771	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-776	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30808-067	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30810-432	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30818-741	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-481	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-482	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-483	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-484	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型
30807-485	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-487	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-496	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-501	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-508	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-509	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-510	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
30807-778	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-777	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-752	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-753	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-755	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型
30807-757	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-758	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-766	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-779	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-780	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
30807-833	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板

Table 3/3

物料号	类型	宽度	认证
30807-416	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30807-494	不带把手的前面板	213 mm	RoHS
30807-506	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30807-596	不带把手的前面板	426.4 mm	
30807-764	不带把手的前面板	213 mm	RoHS
30807-771	不带把手的前面板	319.7 mm	RoHS
30807-776	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS

物料号	类型	宽度	认证
30808-067	不带把手的前面板	319.7 mm	RoHS
30810-432	不带把手的前面板	9.8 mm	RoHS
30818-741	不带把手的前面板	9.8 mm	RoHS
30807-481	不带把手的前面板	20 mm	RoHS
30807-482	不带把手的前面板	30.1 mm	RoHS
30807-483	不带把手的前面板	50.5 mm	RoHS
30807-484	不带把手的前面板	40.3 mm	RoHS
30807-485	不带把手的前面板	60.6 mm	RoHS
30807-487	不带把手的前面板	106.3 mm	RoHS
30807-496	不带把手的前面板	141.9 mm	RoHS
30807-501	不带把手的前面板	70.8 mm	RoHS
30807-508	不带把手的前面板	14.9 mm	RoHS
30807-509	不带把手的前面板	35.2 mm	RoHS
30807-510	不带把手的前面板	25 mm	RoHS
30807-778	不带把手的前面板	20 mm	RoHS
30807-777	不带把手的前面板	25 mm	RoHS
30807-752	不带把手的前面板	30.1 mm	RoHS

物料号	类型	宽度	认证
30807-753	不带把手的前面板	50.5 mm	RoHS
30807-755	不带把手的前面板	60.6 mm	RoHS
30807-757	不带把手的前面板	106.3 mm	RoHS
30807-758	不带把手的前面板	70.8 mm	RoHS
30807-766	不带把手的前面板	141.9 mm	RoHS
30807-779	不带把手的前面板	40.3 mm	RoHS
30807-780	不带把手的前面板	80.9 mm	RoHS
30807-833	不带把手的前面板	35.2 mm	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE