

Front Panel, Anodized With Untreated Edges, Unshielded

电力公用事业



前面板，阳极氧化，边缘未处理，非屏蔽。面板可以安装在水平轨道上。

认证



功能

Partial width front panel, Al, 2.5 mm

铝制，透明阳极氧化，边缘未处理

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	把手类型	安装	正面表面处理
30818-271	2 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-310	3 U	42 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	把手类型	安装	正面表面处理
30818-331	3 U	63 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-352	3 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-434	4 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-556	6 U	42 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-577	6 U	63 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-598	6 U	84 HP	1	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30810-433	3 U	2 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-747	6 U	2 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-272	3 U	3 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-273	3 U	4 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-274	3 U	5 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-275	3 U	6 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-276	3 U	7 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-277	3 U	8 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-279	3 U	10 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-281	3 U	12 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-282	3 U	14 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	把手类型	安装	正面表面处理
30818-284	3 U	16 HP		无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-289	3 U	21 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-296	3 U	28 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-517	6 U	3 HP		无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-518	6 U	4 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-519	6 U	5 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-520	6 U	6 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-521	6 U	7 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-522	6 U	8 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-524	6 U	10 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-526	6 U	12 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-528	6 U	14 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-530	6 U	16 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-535	6 U	21 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化
30818-542	6 U	28 HP	5	无	使用前部螺钉安装	阳极氧化

Table 2/3

物料号	反面表面处理	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料
-----	--------	------	----	--------	----	----

30818-271	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	84 mm	铝
30818-310	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-331	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-352	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-434	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝
30818-556	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-577	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-598	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30810-433	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-747	阳极氧化	是	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-272	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-273	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝

30818-274	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-275	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-276	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-277	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-279	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-281	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-282	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-284	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-289	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-296	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝
30818-517	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-518	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝

30818-519	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-520	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-521	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-522	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-524	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-526	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-528	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-530	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-535	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝
30818-542	阳极氧化	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝

Table 3/3				
物料号	产品类型	类型	宽度	认证
30818-271	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30818-310	前面板	不带把手的前面板	213 mm	RoHS

物料号	产品类型	类型	宽度	认证
30818-331	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm	RoHS
30818-352	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30818-434	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30818-556	前面板	不带把手的前面板	213 mm	RoHS
30818-577	前面板	不带把手的前面板	319.7 mm	RoHS
30818-598	前面板	不带把手的前面板	426.4 mm	RoHS
30810-433	前面板	不带把手的前面板	9.8 mm	RoHS
30818-747	前面板	不带把手的前面板	9.8 mm	RoHS
30818-272	前面板	不带把手的前面板	14.9 mm	RoHS
30818-273	前面板	不带把手的前面板	20 mm	RoHS
30818-274	前面板	不带把手的前面板	25 mm	RoHS
30818-275	前面板	不带把手的前面板	30.1 mm	RoHS
30818-276	前面板	不带把手的前面板	35.2 mm	RoHS
30818-277	前面板	不带把手的前面板	40.3 mm	RoHS
30818-279	前面板	不带把手的前面板	50.5 mm	RoHS
30818-281	前面板	不带把手的前面板	60.6 mm	RoHS
30818-282	前面板	不带把手的前面板	70.8 mm	RoHS

物料号	产品类型	类型	宽度	认证
30818-284	前面板	不带把手的前面板	80.9 mm	
30818-289	前面板	不带把手的前面板	106.3 mm	RoHS
30818-296	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm	RoHS
30818-517	前面板	不带把手的前面板	14.9 mm	
30818-518	前面板	不带把手的前面板	20 mm	RoHS
30818-519	前面板	不带把手的前面板	25 mm	RoHS
30818-520	前面板	不带把手的前面板	30.1 mm	RoHS
30818-521	前面板	不带把手的前面板	35.2 mm	RoHS
30818-522	前面板	不带把手的前面板	40.3 mm	RoHS
30818-524	前面板	不带把手的前面板	50.5 mm	RoHS
30818-526	前面板	不带把手的前面板	60.6 mm	RoHS
30818-528	前面板	不带把手的前面板	70.8 mm	RoHS
30818-530	前面板	不带把手的前面板	80.9 mm	RoHS
30818-535	前面板	不带把手的前面板	106.3 mm	RoHS
30818-542	前面板	不带把手的前面板	141.9 mm	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE