


电力公用事业



平板前面板，带用于 D-Sub 连接器的开孔。屏蔽型，适用于不锈钢 EMC 垫片。

认证



功能

适用于不锈钢 EMC 屏蔽条

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, conductive

技术参数

Table 1/3						
物料号	包装数量	安装	EMC 垫片类型	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理

30118-348	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化	导电	否
30118-349	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化	导电	否
30118-350	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化	导电	否
30118-351	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化	导电	否
30118-352	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化	导电	否
30118-353	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化	导电	否
30118-354	5	使用前部螺钉安装	不锈钢	阳极氧化	导电	否

Table 2/3						
物料号	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型	机架高度
30118-348	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝	前面板	3 U
30118-349	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝	前面板	3 U
30118-350	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝	前面板	3 U
30118-351	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝	前面板	3 U
30118-352	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝	前面板	3 U
30118-353	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝	前面板	3 U

物料号	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型	机架高度
30118-354	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	无 (支持升级)	128.4 mm	铝	前面板	3 U

Table 3/3			
物料号	机架宽度	类型	宽度
30118-348	4 HP	不带把手的前面板	20 mm
30118-349	4 HP	不带把手的前面板	20 mm
30118-350	4 HP	不带把手的前面板	20 mm
30118-351	4 HP	不带把手的前面板	20 mm
30118-352	4 HP	不带把手的前面板	20 mm
30118-353	4 HP	不带把手的前面板	20 mm
30118-354	4 HP	不带把手的前面板	20 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

以多个标准包装的形式交货. 以单件为单位定价。

请单独订购不锈钢 EMC 密封。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE