


Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts

电力公用事业



平板前面板，帶用于 D-Sub 連接器的開孔。非屏蔽版本。

认证



功能

非屏蔽版本

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

技术参数

Table 1/3						
物料号	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理	符合

30118-341	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-342	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-343	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-344	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-345	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-346	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-347	5	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 2/3						
物料号	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型	机架高度	机架宽度
30118-341	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U	4 HP
30118-342	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U	4 HP
30118-343	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U	4 HP
30118-344	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U	4 HP
30118-345	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U	4 HP
30118-346	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U	4 HP

物料号	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型	机架高度	机架宽度
30118-347	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U	4 HP

Table 3/3

物料号	类型	宽度
30118-341	不带把手的前面板	20 mm
30118-342	不带把手的前面板	20 mm
30118-343	不带把手的前面板	20 mm
30118-344	不带把手的前面板	20 mm
30118-345	不带把手的前面板	20 mm
30118-346	不带把手的前面板	20 mm
30118-347	不带把手的前面板	20 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

以多个标准包装的形式交货. 以单件为单位定价。

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE