

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

电力公用事业

带导电布EMC垫片的面板，侧面铰链固定。



认证



功能

前面板，带织物 EMC 密封

可安装到水平轨道上

适用于插箱和机箱

可在左或右安装铰链

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	包装数量	安装	EMC 垫片类型	正面表面处理	反面表面处理
20848-611	3 U	1	Hinged, Side	泡棉	阳极氧化	导电

物料号	机架高度	包装数量	安装	EMC 垫片类型	正面表面处理	反面表面处理
20848-617	6 U	1	Hinged, Side	泡棉	阳极氧化	导电

Table 2/3

物料号	边缘处理	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型	机架宽度
20848-611	否	无 (支持升级)	128.4 mm	铝	前面板	84 HP
20848-617	否	无 (支持升级)	261.8 mm	铝	前面板	84 HP

Table 3/3

物料号	类型	宽度
20848-611	不带把手的前面板	426.4 mm
20848-617	不带把手的前面板	426.4 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE