


# Front Panel, Shielded, Bottom Hinged

## 电力公用事业

U 型底部铰链固定前面板，用于织物垫片。



### 认证



### 功能

U-profile front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

可以安装在水平轨道上

屏蔽型 U 型前面板，带 EMC 织物密封条

适用于插箱 (EuropacPRO) 和机箱 (RatiopacPRO、PropacPRO、CompacPRO)

### 技术参数

Table 1/3

| 物料号       | 机架高度 | 机架宽度  | 包装数量 | 安装      | EMC 垫片类型 | 正面表面处理 |
|-----------|------|-------|------|---------|----------|--------|
| 20848-599 | 3 U  | 42 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |

| 物料号       | 机架高度 | 机架宽度  | 包装数量 | 安装      | EMC 垫片类型 | 正面表面处理 |
|-----------|------|-------|------|---------|----------|--------|
| 20848-600 | 3 U  | 63 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-601 | 3 U  | 84 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-602 | 6 U  | 42 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-603 | 6 U  | 63 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-604 | 6 U  | 84 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-605 | 4 U  | 42 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-606 | 4 U  | 63 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-607 | 4 U  | 84 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-608 | 3 U  | 28 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |
| 20848-696 | 6 U  | 28 HP | 1    | 铰链固定，底部 | 泡棉       | 阳极氧化   |

| Table 2/3 |        |      |                                 |          |          |    |
|-----------|--------|------|---------------------------------|----------|----------|----|
| 物料号       | 反面表面处理 | 边缘处理 | 符合                              | EMC 屏蔽   | 高度       | 材料 |
| 20848-599 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  |
| 20848-600 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  |
| 20848-601 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  |
| 20848-602 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 261.8 mm | 铝  |

| 物料号       | 反面表面处理 | 边缘处理 | 符合                              | EMC 屏蔽   | 高度       | 材料 |
|-----------|--------|------|---------------------------------|----------|----------|----|
| 20848-603 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 261.8 mm | 铝  |
| 20848-604 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 261.8 mm | 铝  |
| 20848-605 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 172.9 mm | 铝  |
| 20848-606 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 172.9 mm | 铝  |
| 20848-607 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 172.9 mm | 铝  |
| 20848-608 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 128.4 mm | 铝  |
| 20848-696 | 导电     | 否    | IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10 | 无 (支持升级) | 261.8 mm | 铝  |

| Table 3/3 |      |          |          |
|-----------|------|----------|----------|
| 物料号       | 产品类型 | 类型       | 宽度       |
| 20848-599 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 213 mm   |
| 20848-600 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 319.7 mm |
| 20848-601 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 426.4 mm |
| 20848-602 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 213 mm   |
| 20848-603 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 319.7 mm |
| 20848-604 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 426.4 mm |

| 物料号       | 产品类型 | 类型       | 宽度       |
|-----------|------|----------|----------|
| 20848-605 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 213 mm   |
| 20848-606 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 319.7 mm |
| 20848-607 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 426.4 mm |
| 20848-608 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 141.9 mm |
| 20848-696 | 前面板  | 不带把手的前面板 | 141.9 mm |

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE