


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Power Utilities

Unshielded front panel bottom hinged.



认证



功能

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

技术参数

Table 1/3

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
20838-280	3 U	28 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-276	6 U	84 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-275	6 U	63 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电

物料号	机架高度	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理
20838-277	4 U	42 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-274	6 U	42 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-273	3 U	84 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-278	4 U	63 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-272	3 U	63 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-279	4 U	84 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电
20838-271	3 U	42 HP	1	铰链式，底部	阳极氧化	导电

Table 2/3						
物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型
20838-280	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
20838-276	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
20838-275	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
20838-277	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝	前面板
20838-274	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	261.8 mm	铝	前面板
20838-273	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板

物料号	边缘处理	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型
20838-278	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝	前面板
20838-272	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板
20838-279	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	172.9 mm	铝	前面板
20838-271	否	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板

Table 3/3		
物料号	类型	宽度
20838-280	不带把手的前面板	141.9 mm
20838-276	不带把手的前面板	426.4 mm
20838-275	不带把手的前面板	319.7 mm
20838-277	不带把手的前面板	213 mm
20838-274	不带把手的前面板	213 mm
20838-273	不带把手的前面板	426.4 mm
20838-278	不带把手的前面板	319.7 mm
20838-272	不带把手的前面板	319.7 mm
20838-279	不带把手的前面板	426.4 mm
20838-271	不带把手的前面板	213 mm

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE