

Front Panel, Unshielded, With Fastener Pin

电力公用事业



带接地连接的面板。可将电缆安装到面板后侧的紧固销上实现接地。

。

认证



功能

实现正面区域接地（防护等级 1）

技术参数

Table 1/3						
物料号	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理
20119-159	7 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否
20119-160	14 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否
20119-161	21 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否

物料号	机架宽度	包装数量	安装	正面表面处理	反面表面处理	边缘处理
20119-162	28 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	导电	否
20119-163	42 HP	1	使用前部螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	否

Table 2/3						
物料号	符合	EMC 屏蔽	高度	材料	产品类型	机架高度
20119-159	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U
20119-160	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U
20119-161	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U
20119-162	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U
20119-163	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	否	128.4 mm	铝	前面板	3 U

Table 3/3		
物料号	类型	宽度
20119-159	不带把手的前面板	35.2 mm
20119-160	不带把手的前面板	70.8 mm
20119-161	不带把手的前面板	106.3 mm
20119-162	不带把手的前面板	141.9 mm
20119-163	不带把手的前面板	213 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购紧固件（螺钉套，凸缘螺钉）。

以多个标准包装的形式交货. 以单件为单位定价。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE