

接地点

电力公用事业



功能


针对设备、机械或结构体接地点的铸造接地板

可与混凝土地面或墙壁齐平安装

在螺栓拉力下的电缆连接

技术参数

Table 1/1				
物料号	导体尺寸, UL	宽度 (W)	A	单位重量
LPC682	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	82.550 mm	44.45 mm	0.696 kg



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

⚠ 警告：本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质，加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE