


带有 DIN 连接器固定件的导轨

电力公用事业



带连接器固定件的标准型导轨有助于用户将 DIN 连接器直接固定在导轨上。仅适配尺寸为 100 x 160 mm 和 100 x 220 mm 的欧洲规格电路板。适合 RatiopacPRO/-AIR、PropacPRO、CompacPRO 和 EuropacPRO。

认证



功能

通过卡扣连接方便经济地安装连接器，可替代 Z 轨或带集成 Z 轨的横梁

For single Euroboard format 100 × 160 mm or 100 × 220 mm; not suitable for double Euroboard format

Plastic guide rail, one piece, red, for 2 mm groove width

可以夹在铝挤压件横梁中

Can be clipped into 1.5 mm thick plate

存储温度：from -40 °C ... 130 °C

技术参数

Table 1/2

物料号	包装数量	板深度	槽宽	颜色	材料	产品系列
-----	------	-----	----	----	----	------

64560-074	1	160 mm	2	红色	塑料	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac
64560-075	1	220 mm	2	红色	塑料	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO AIR, CompacPRO, PropacPRO, MultipacPRO, Inpac

Table 2/2				
物料号	产品类型	类型	搭配使用	包装单位
64560-074	导轨	标准DIN连接器	Subracks, Cases, Chassis	对
64560-075	导轨	标准DIN连接器	Subracks, Cases, Chassis	对

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

以多个标准包装的形式交货. 以单件为单位定价。

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE