


LAN 浪涌保护器

电力公用事业



认证



功能

加固型金属外壳可提供环境和电气防护功能

一个产品同时实现 CAT6 和 POE（以太网供电）保护


简单的双向安装

技术参数

物料号	LANRJ45C6P
公称系统电压 (Un)	48 VDC
最大持续操作电压 (Uc)	50 VDC
Voltage Protection Rating (VPR), L-L	150 V
Voltage Protection Rating (VPR), L-PE	550 V

物料号	LANRJ45C6P
Nominal Discharge Current (In), L-L	150 A 8/20 μ s
脉冲电流 (Iimp)	1 kA 10/350 μ s
额定负载电流 (IL)	1 A
频率	250 MHz Max
温度	-40 to 80 $^{\circ}$ C
外壳防护等级	IP 20
高度 (H)	75 mm
宽度 (W)	19 mm

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE