

MBJYG 接地与连接编织带（镀锡铜，无卤素）

电力公用事业



MBJYG

接地与连接编织带面向需要灵活性和耐用性的应用，提供了可靠和方便的接地解决方案。MBJYG

编织线是由镀锡铜编织线和一体化接头组成，并覆有无卤及阻燃的黄绿绝缘，无需额外切割，剥皮，压接及冲孔就能即刻使用。MBJYG

编织线不需要添加锡或压接端子；同时专利的生产工艺改进了铜芯之间的电气接触，能帮助消除端子内的潮气，从而防止腐蚀并延长编织线的有效寿命。

认证



功能

Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 25 mm² (11.84 - 49.33 kcmil) cross section and from 100 - 300 mm (3.937" - 11.811") length

配有一体式接片，无额外锡或波纹接线片，可实现出色的电触点和抗张强度

耐振动、耐疲劳，减少维护

相比于同类带接线片绝缘线缆，重量更轻、节省材料、阻抗更低

开箱即用，无需切割、剥离、卷边和冲孔

无卤素的黄绿色阻燃绝缘体

快速简易安装

EMC/EMI 指令推荐，阻抗低于线缆


符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准

技术参数

Table 1/2						
物料号	商品号	介电强度	无卤素等级	Nominal Voltage, UL/CSA/IEC	工作温度	载流容量
MBJYG10-100-6	563606	15 kV/mm	EN 14582	600 V	-55 to 125 °C	75 A

Table 2/2					
物料号	商品号	厚度 (T)	A	B	单位重量
MBJYG10-100-6	563606	1.10 mm	11 mm	18 mm	0.012 kg

图表



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE