


适配 19" 机箱和插箱的安装板

电力公用事业



适配重型组件或专有电子组件的安装板。适合 RatiopacPRO/-AIR、CompacPRO 和 EuropacPRO。

4.4" 型和加强型导轨不能与安装板组合使用。适用轻型（L 型）水平横梁凹槽的顶盖/底盖不能与安装板组合使用。

认证



功能

用于重组件的装配

安装板，全宽：安装板的宽度与插箱/系统机箱一样宽，并固定在侧板上

安装板，非全宽：通过装配条将部分宽度安装板固定到侧板

机箱板不能与 EMC 顶盖/底盖组合使用

技术参数

Table 1/2

物料号	机架宽度	包装数量	深度	材料	产品系列	产品类型
34562-752	84 HP	1	172.5 mm	铝	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	安装板

物料号	机架宽度	包装数量	深度	材料	产品系列	产品类型
34562-756	84 HP	1	232.5 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-760	84 HP	1	292.5 mm	铝	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-748	84 HP	1	112.5 mm	铝	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-870	84 HP	1	352.5 mm	铝	EuropacPRO	安装板
34562-871	84 HP	1	412.5 mm	铝	EuropacPRO	安装板
34562-745	28 HP	1	112.5 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-746	42 HP	1	112.5 mm	铝	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-747	63 HP	1	112.5 mm	铝	EuropacPRO, PropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-749	28 HP	1	172.5 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-750	42 HP	1	172.5 mm	铝	EuropacPRO, CompacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO	安装板
34562-751	63 HP	1	172.5 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO, PropacPRO	安装板

物料号	机架宽度	包装数量	深度	材料	产品系列	产品类型
34562-753	28 HP	1	232.5 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-754	42 HP	1	232.5 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-755	63 HP	1	232.5 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-757	28 HP	1	292.2 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-758	42 HP	1	292.2 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板
34562-759	63 HP	1	292.2 mm	铝	EuropacPRO, RatiopacPRO, CompacPRO	安装板

Table 2/2

物料号	宽度	搭配使用	认证
34562-752	431.35 mm	插箱	RoHS
34562-756	431.35 mm	插箱	RoHS
34562-760	431.35 mm	插箱	RoHS
34562-748	324.67 mm	插箱	RoHS
34562-870	431.35 mm	插箱	
34562-871	431.35 mm	插箱	
34562-745	146.88 mm	插箱	RoHS

物料号	宽度	搭配使用	认证
34562-746	217.99 mm	插箱	RoHS
34562-747	324.67 mm	插箱	RoHS
34562-749	146.88 mm	插箱	RoHS
34562-750	217.99 mm	插箱	RoHS
34562-751	324.67 mm	插箱	RoHS
34562-753	146.88 mm	插箱	RoHS
34562-754	217.99 mm	插箱	RoHS
34562-755	324.67 mm	插箱	RoHS
34562-757	146.88 mm	插箱	RoHS
34562-758	217.99 mm	插箱	RoHS
34562-759	324.67 mm	插箱	RoHS

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购安装板装配套件。

应要求提供其他版本。

非全宽安装板需要固定条，请单独订购。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE