


Novastar 基座/底座

电力公用事业



后电缆进出线的底板，带有开孔，用于电缆管理。开口包覆有塑料。附件毛刷条可以置于其中。

认证



功能

Static load - carrying capacity 400 kg

Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm

St, 1.5 mm, RAL 7021

Cable ducting 110 x 76 mm

包括接地部件

技术参数

Table 1/2						
物料号	宽度	深度	颜色	色号	高度	产品类型
27230-070	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021	45 mm	机柜/机架底座
27230-071	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	45 mm	机柜/机架底座
27230-072	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	45 mm	机柜/机架底座
27230-076	900 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021	45 mm	机柜/机架底座
27230-080	1000 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021	45 mm	机柜/机架底座

Table 2/2	
物料号	类型
27230-070	底座
27230-071	底座
27230-072	底座
27230-076	底座
27230-080	底座

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购毛刷条。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE