


Novastar Frame, Slim-Line

电力公用事业



具有 200 kg

静态负载能力且拥有美学设计的铝压铸框架。铝挤出型材 19" 立柱通过螺栓连接框架。

认证



功能

Static load-carrying capacity 200 kg

19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear

Al profile, RAL 7021, incl. grounding

技术参数

Table 1/2

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-001	6 U	323 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-060	6 U	323 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-004	9 U	456 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-063	9 U	456 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-007	12 U	589 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-054	12 U	589 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-055	12 U	589 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-066	12 U	589 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-126	12 U	589 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-011	16 U	767 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-070	16 U	767 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-130	16 U	767 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-190	16 U	767 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-191	16 U	767 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-015	20 U	945 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-074	20 U	945 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-134	20 U	945 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-194	20 U	945 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-195	20 U	945 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-020	25 U	1167 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-079	25 U	1167 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-139	25 U	1167 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-198	25 U	1167 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-199	25 U	1167 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-029	34 U	1567 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-088	34 U	1567 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-148	34 U	1567 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-202	34 U	1567 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-203	34 U	1567 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-033	38 U	1745 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-092	38 U	1745 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-152	38 U	1745 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-206	38 U	1745 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021

物料号	机架高度	高度	宽度	深度	颜色	色号
28230-207	38 U	1745 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-048	43 U	1967 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-097	43 U	1967 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-157	43 U	1967 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-210	43 U	1967 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-211	43 U	1967 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-042	47 U	2145 mm	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-101	47 U	2145 mm	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-162	47 U	2145 mm	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-214	47 U	2145 mm	553 mm	900 mm	暗灰色	RAL 7021
28230-215	47 U	2145 mm	553 mm	1000 mm	暗灰色	RAL 7021

Table 2/2				
物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-001	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-060	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-004	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-063	铝	框架	200 kgf	轻型

物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-007	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-054	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-055	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-066	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-126	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-011	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-070	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-130	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-190	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-191	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-015	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-074	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-134	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-194	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-195	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-020	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-079	铝	框架	200 kgf	轻型

物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-139	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-198	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-199	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-029	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-088	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-148	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-202	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-203	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-033	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-092	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-152	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-206	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-207	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-048	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-097	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-157	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-210	铝	框架	200 kgf	轻型

物料号	框架材料	产品类型	静态负载	类型
28230-211	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-042	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-101	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-162	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-214	铝	框架	200 kgf	轻型
28230-215	铝	框架	200 kgf	轻型

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购门、背板、侧板、顶盖组件、底座、底板、机架、滑轨、脚轮或可调节支脚。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE