


Novastar Glass Door, 180° Opening Angle

电力公用事业



适用于铝框架机柜的玻璃门，设计美观，非常适合通用电子、测试与测量、音频/视频和广播应用。

认证



功能

玻璃类型：ESG 6 mm, EN 12150

Opening angle 180°

带钥匙的锁

可安装在前面和背面

技术参数

Table 1/2						
物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	产品类型
27230-001	6 U	323 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-002	9 U	422 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-003	12 U	555 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-004	16 U	733 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-005	20 U	911 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-006	25 U	1133 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-028	29 U	1345 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-007	34 U	1534 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-008	38 U	1711 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-009	43 U	1933 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门
27230-010	47 U	2111 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜门

Table 2/2	
物料号	类型
27230-001	玻璃门
27230-002	玻璃门
27230-003	玻璃门
27230-004	玻璃门

物料号	类型
27230-005	玻璃门
27230-006	玻璃门
27230-028	玻璃门
27230-007	玻璃门
27230-008	玻璃门
27230-009	玻璃门
27230-010	玻璃门

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE