


# Novastar 亚克力玻璃门

## 电力公用事业



适用于铝框架机柜的玻璃门，设计美观，非常适合通用电子、测试与测量、音频/视频和广播应用。

### 认证



### 功能

前后安装

Opening angle 180°

带钥匙的锁

### 技术参数

Table 1/2

| 物料号       | 机架高度 | 高度     | 宽度     | 颜色  | 色号       | 产品类型 |
|-----------|------|--------|--------|-----|----------|------|
| 25230-092 | 6 U  | 322 mm | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-092 | 6 U  | 322 mm | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 颜色  | 色号       | 产品类型 |
|-----------|------|---------|--------|-----|----------|------|
| 25230-093 | 9 U  | 456 mm  | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-093 | 9 U  | 456 mm  | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-094 | 12 U | 589 mm  | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-094 | 12 U | 589 mm  | 533 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-095 | 16 U | 767 mm  | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-095 | 16 U | 767 mm  | 533 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-096 | 20 U | 945 mm  | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-096 | 20 U | 945 mm  | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-097 | 25 U | 1167 mm | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-097 | 25 U | 1167 mm | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-102 | 29 U | 1345 mm | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-102 | 29 U | 1345 mm | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-098 | 34 U | 1567 mm | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-098 | 34 U | 1567 mm | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-099 | 38 U | 1745 mm | 533 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-099 | 38 U | 1745 mm | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-100 | 43 U | 1967 mm | 533 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |

| 物料号       | 机架高度 | 高度      | 宽度     | 颜色  | 色号       | 产品类型 |
|-----------|------|---------|--------|-----|----------|------|
| 26230-100 | 43 U | 1967 mm | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |
| 25230-101 | 47 U | 2145 mm | 553 mm | 暗灰色 | RAL 7021 | 机柜门  |
| 26230-101 | 47 U | 2145 mm | 553 mm | 浅灰色 | RAL 7035 | 机柜门  |

| Table 2/2 |     |
|-----------|-----|
| 物料号       | 类型  |
| 25230-092 | 玻璃门 |
| 26230-092 | 玻璃门 |
| 25230-093 | 玻璃门 |
| 26230-093 | 玻璃门 |
| 25230-094 | 玻璃门 |
| 26230-094 | 玻璃门 |
| 25230-095 | 玻璃门 |
| 26230-095 | 玻璃门 |
| 25230-096 | 玻璃门 |
| 26230-096 | 玻璃门 |
| 25230-097 | 玻璃门 |
| 26230-097 | 玻璃门 |

| 物料号       | 类型  |
|-----------|-----|
| 25230-102 | 玻璃门 |
| 26230-102 | 玻璃门 |
| 25230-098 | 玻璃门 |
| 26230-098 | 玻璃门 |
| 25230-099 | 玻璃门 |
| 26230-099 | 玻璃门 |
| 25230-100 | 玻璃门 |
| 26230-100 | 玻璃门 |
| 25230-101 | 玻璃门 |
| 26230-101 | 玻璃门 |

## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**