


Novastar 移动底座

电力公用事业



移动式基底/底座，承载能力为 200 kg，适用于 600 mm 宽的铝制机柜。

认证



功能

St, 2 mm

4 castors

Rubber mat, 3 mm

Load-carrying capacity 200 kg

Base/plinth height H = 100 mm

技术参数

Table 1/1						
物料号	宽度	深度	颜色	色号	产品类型	类型
27230-146	553 mm	500 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	底座
27230-147	553 mm	600 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	底座
27230-148	553 mm	800 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架底座	底座

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE