


带电缆通道的 Novastar 背板

电力公用事业



Novastar 背板，带 3 U 电缆通道，用于优化电缆管理。

认证



功能

电缆通道和门铰链支架

电缆通道可以安装在顶部或底部

2 twist-locking catches (Torx T30, with 1/4 turn)

包括接地

钢制，1 mm

3 U cable ducting for cabinet heights 16, 20, 38, 47 U; 4 U cable ducting for cabinet heights 25, 34, 43 U

Table 1/2						
物料号	机架高度	高度	宽度	颜色	色号	产品类型
25230-430	16 U	733 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板
26230-430	16 U	733 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板
25230-434	20 U	911 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板
26230-434	20 U	911 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板
25230-439	25 U	1133 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板
26230-439	25 U	1133 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板
25230-448	34 U	1534 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板
26230-448	34 U	1534 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板
25230-452	38 U	1711 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板
26230-452	38 U	1711 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板
25230-457	43 U	1933 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板
26230-457	43 U	1933 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板
25230-461	47 U	2111 mm	553 mm	暗灰色	RAL 7021	机柜/机架 面板
26230-461	47 U	2111 mm	553 mm	浅灰色	RAL 7035	机柜/机架 面板

Table 2/2	
物料号	类型

25230-430	背板
26230-430	背板
25230-434	背板
26230-434	背板
25230-439	背板
26230-439	背板
25230-448	背板
26230-448	背板
25230-452	背板
26230-452	背板
25230-457	背板
26230-457	背板
25230-461	背板
26230-461	背板

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE