


Novastar 钢板门

电力公用事业



认证



功能

St, 1.5 mm

Opening angle 180°, incl. grounding

可安装在前面和背面

Lock (2233x) with key

技术参数

Table 1/2

物料号	颜色	色号	高度	产品类型	机架高度	类型
25230-020	暗灰色	RAL 7021	323 mm	机柜门	6 U	钢板门
26230-020	浅灰色	RAL 7035	323 mm	机柜门	6 U	钢板门
25230-021	暗灰色	RAL 7021	422 mm	机柜门	9 U	钢板门
26230-021	浅灰色	RAL 7035	422 mm	机柜门	9 U	钢板门
25230-022	暗灰色	RAL 7021	555 mm	机柜门	12 U	钢板门
26230-022	浅灰色	RAL 7035	555 mm	机柜门	12 U	钢板门
25230-023	暗灰色	RAL 7021	733 mm	机柜门	16 U	钢板门
26230-023	浅灰色	RAL 7035	733 mm	机柜门	16 U	钢板门
25230-024	暗灰色	RAL 7021	911 mm	机柜门	20 U	钢板门
26230-024	浅灰色	RAL 7035	911 mm	机柜门	20 U	钢板门
25230-025	暗灰色	RAL 7021	1133 mm	机柜门	25 U	钢板门
26230-025	浅灰色	RAL 7035	1133 mm	机柜门	25 U	钢板门
25230-030	暗灰色	RAL 7021	736 mm	机柜门	29 U	钢板门
26230-030	浅灰色	RAL 7035	736 mm	机柜门	29 U	钢板门
25230-026	暗灰色	RAL 7021	1534 mm	机柜门	34 U	钢板门
26230-026	浅灰色	RAL 7035	1534 mm	机柜门	34 U	钢板门

物料号	颜色	色号	高度	产品类型	机架高度	类型
25230-027	暗灰色	RAL 7021	1711 mm	机柜门	38 U	钢板门
26230-027	浅灰色	RAL 7035	1711 mm	机柜门	38 U	钢板门
25230-028	暗灰色	RAL 7021	1933 mm	机柜门	43 U	钢板门
26230-028	浅灰色	RAL 7035	1933 mm	机柜门	43 U	钢板门
25230-029	暗灰色	RAL 7021	2111 mm	机柜门	47 U	钢板门
26230-029	浅灰色	RAL 7035	2111 mm	机柜门	47 U	钢板门

Table 2/2	
物料号	宽度
25230-020	553 mm
26230-020	553 mm
25230-021	553 mm
26230-021	553 mm
25230-022	553 mm
26230-022	553 mm
25230-023	553 mm
26230-023	553 mm
25230-024	553 mm

物料号	宽度
26230-024	553 mm
25230-025	553 mm
26230-025	553 mm
25230-030	553 mm
26230-030	553 mm
25230-026	553 mm
26230-026	553 mm
25230-027	553 mm
26230-027	553 mm
25230-028	553 mm
26230-028	553 mm
25230-029	553 mm
26230-029	553 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE