

# Rack Safety Plus, 3 U, 230 / 400 V AC

## 电力公用事业

nVent SCHROFF Rack Safety Plus 是一款 19 英寸配电装置，可用作中央电源开关，将交流电供应给电气/电子装置。此外，它还配备了紧急停止功能。

### 功能

19 “, 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function

作为中央电源开关向电气/电子装置供应交流电

400 V 3-phase or 230 V 1-phase mains input with mains fuses

AC 输出，带多种接头，带 ON/OFF 开关

持续 AC 输出 (Service)

所有输出均受断路器保护

紧急停止功能符合 EN 60947-5-1 和 EN 60204-1 的要求，且可防止人为破坏

还可将额外的外部紧急停止按钮接入系统

### 技术参数

Table 1/3

| 物料号       | 产品类型 | 搭配使用                                  | 功能   | 交流输入电压    | 相数 | EMC 滤波器 |
|-----------|------|---------------------------------------|------|-----------|----|---------|
| 21270-003 | 配电设备 | Varistar,<br>Varistar CP,<br>Novastar | 紧急停止 | 230 V min | 1  | 否       |
| 21270-005 | 配电设备 | Varistar,<br>Varistar CP,<br>Novastar | 紧急停止 | 230 V min | 1  | 否       |
| 21270-001 | 配电设备 | Varistar,<br>Varistar CP,<br>Novastar | 紧急停止 | 400 V min | 3  | 是       |

| Table 2/3 |       |       |          |      |      |                 |
|-----------|-------|-------|----------|------|------|-----------------|
| 物料号       | 电涌放电器 | 电涌限流器 | 电流式漏电断路器 | 断路器盖 | 机架高度 | 插座类型            |
| 21270-003 | 否     | 否     | 是        | 否    | 3 U  | IEC C13         |
| 21270-005 | 是     | 否     | 是        | 是    | 3 U  | SCHUKO          |
| 21270-001 | 是     | 是     | 是        | 是    | 3 U  | SCHUKO, IEC C13 |

| Table 3/3 |      |
|-----------|------|
| 物料号       | 附件类型 |
| 21270-003 | 配电附件 |
| 21270-005 | 配电附件 |
| 21270-001 | 配电附件 |

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

要查看详细的可选功能配置信息及配置示例，请参考交付项目表。

### 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**