

RackPower 干触点电缆

电力公用事业

适用于 nVent SCHROFF RackPower PDU
的干触点电缆，用于连接 I/O 传感器（例如烟雾传感器）。

功能

干触点电缆，用于连接 I/O 传感器（例如烟雾传感器）

1 m Cable to Sensor box with integrated magnet for easy mounting and 1.8 m connection Cable

适用于 RackPower RP1xxx、RP2xxx、RP6xxx 系列 PDU

可热插拔，便于集成

Operating Temperature range 0 to 65 °C

技术参数

Table 1/1

物料号	类型	搭配使用
EA9110	干触点	RackPower

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE