

RackPower PDU, RP6xxx, 230/400 VAC, 3-phase

电力公用事业

模块化紧凑型智能

PDU，具有入口计量和远程出口切换功能。Ultra-Low Profile Design with only 50 mm height.

功能

RackPower RP6xxx Intelligent Power Distribution Units monitors input and outlet power of the entire PDU and offers remote switching of individual outlets, provides billing grade unit level monitoring

高可视性的数据显示和交互式图形显示

测量冗余馈电的断路器负载，以避免意外停机

实现智能负载平衡，以提高电源效率和容量利用率

Gigabit Ethernet Interface and redundant Ethernet (10/100)

iPDU DC power redundancy solution for up to 64 PDU's

无需安装工具的热插拔控制器

Input Voltage Range 200-240/346-415VAC, 3-phase WYE

Connecting cable 6", with IEC 60309 3P+N+E connector

C13 and C13/C19 Combo outlets

User-defined power-on time delay or automatic power-on sequencing

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	插座类型	颜色	长度	交流电压	功能
-----	------	------	----	----	------	----

RP6950	插排	IEC C13, IEC C13/C19	黑色	1826 mm	230 V	Input Monitored, Outlet Monitored, Switched Outlets
RP6850	插排	IEC C13, IEC C13/C19	黑色	1780 mm	230 V	Input Monitored, Outlet Monitored, Switched Outlets
RP6450	插排	IEC C13, IEC C13/C19	黑色	1490 mm	230 V	Input Monitored, Outlet Monitored, Switched Outlets

Table 2/2		
物料号	深度	宽度
RP6950	75 mm	56 mm
RP6850	75 mm	56 mm
RP6450	75 mm	56 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE