

# 侧面接收器插头

## 电力公用事业



### 功能

从导体到接收器圆盘的全封闭连接

Performance tested beyond IEC® 61400-24

接收器产品寿命性能出众

Less than 12 °C (54 °F) temperature rise after strike of 225 kA


简单集成安装

### 技术参数

Table 1/1

物料号	高度 (H)	A
WT2SA7002.5	36 mm	146 mm

### 图表



## 警告

---

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**