

Socket Strip, IEC C13, Metered

电力公用事业

带本地功率计的 PDU。相关功率数据显示在集成显示屏上。



认证



功能

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

安装高度 1 U

通过本地显示装置进行集成测量和显示

Socket strips with IEC 60320-C13 sockets

支持水平和垂直安装

技术参数

Table 1/1						
物料号	产品类型	插座类型	颜色	长度	交流电压	深度
60110-296	插排	IEC C13	灰色	438.5 mm	230 V	44 mm

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE