

Socket Strip, IEC C13, With Wieland® Input

电力公用事业



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在机架中。Wieland 连接器允许不同线缆轻松连接

认证



功能

Input via Wieland® GST 18 plug

安装高度 1 U

In accordance with IEC 60320

水平或垂直安装

Output via IEC 60320 C-13 sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during fitting

技术参数

Table 1/2

物料号	插座类型	交流电压	功能	颜色	深度	长度
-----	------	------	----	----	----	----

60110-340	IEC C13	230 V		灰色	44 mm	438.5 mm
60110-341	IEC C13	230 V		黑色	44 mm	438.5 mm
60110-342	IEC C13	230 V		红色	44 mm	438.5 mm
60110-349	IEC C13	230 V	过流保护	灰色	44 mm	438.5 mm
60110-350	IEC C13	230 V	过流保护	黑色	44 mm	438.5 mm
60110-351	IEC C13	230 V	过流保护	红色	44 mm	438.5 mm

Table 2/2	
物料号	产品类型
60110-340	插排
60110-341	插排
60110-342	插排
60110-349	插排
60110-350	插排
60110-351	插排

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE