


Socket Strip, UTE

电力公用事业



模块化、紧凑型 PDU，支持多种功能。PDU 采用 1 U x 1 U 铝机箱，可轻松集成在带 UTE 插座的机架中。

认证



功能

230 V, 16 A

In accordance with NFC 61-303

带 UTE 插座的插排

安装高度 1 U

支持水平和垂直安装

Connecting cable 2 m, with SCHUKO/UTE plug

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

技术参数

Table 1/2

物料号	插座类型	交流电压	功能	颜色	深度	长度
-----	------	------	----	----	----	----

60110-220	UTE	230 V		灰色	44 mm	210 mm
60110-221	UTE	230 V		灰色	44 mm	438.5 mm
60110-222	UTE	230 V		灰色	44 mm	947.5 mm
60110-223	UTE	230 V		灰色	44 mm	1202 mm
60110-224	UTE	230 V		灰色	44 mm	1753 mm
60110-225	UTE	230 V		灰色	44 mm	438.5 mm
60110-226	UTE	230 V		灰色	44 mm	947.5 mm
60110-227	UTE	230 V	瞬态保护	灰色	44 mm	438.5 mm
60110-229	UTE	230 V	电源抑制过滤器	灰色	44 mm	438.5 mm
60110-267	UTE	230 V	Transient Protection, Mains Suppression Filter	灰色	44 mm	438.5 mm
60110-228	UTE	230 V	过流保护	灰色	75 mm	438.5 mm
60110-230	UTE	230 V	故障电流保护	灰色	88 mm	438.5 mm
60110-231	UTE	230 V	Fault Current Protection, Overcurrent Protection	灰色	88 mm	438.5 mm

Table 2/2	
物料号	产品类型
60110-220	插排

物料号	产品类型
60110-221	插排
60110-222	插排
60110-223	插排
60110-224	插排
60110-225	插排
60110-226	插排
60110-227	插排
60110-229	插排
60110-267	插排
60110-228	插排
60110-230	插排
60110-231	插排

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE